

Garant**Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2807 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260158 HB7010-2
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCMT 120404

Fiche technique

Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Quantité	30
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2807 120404