

Garant

Formato convenienza Inserto per sgrossatura SNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2452 150612
GTIN	4067263093299
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251330 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	5,25 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2452 150612