




Fordelspakning HOLEX Pro Inox HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HA, 5 stk., Ø DC m7: 5,3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2490 5,3
GTIN	4067263086833
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 122490.

Effektiv boring specielt til brug i **rustfrit stål og syrebestandigt stål**.

Lige hovedskær med **optimeret skærkantdesign** for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for **fremragende spånfjernelse**. Øget slidstyrke takket være **forbedret hårdmetalsubstrat og belægning**, der er **modstandsdygtigt over for høje temperaturer**.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB med nr. GG2491 kan leveres til samme pris.

Form HB fås først fra $\geq \text{Ø } 3 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Samlet længde L	66 mm
Nominel Ø D_c	5,3 mm
Indhold	5

anbefalet maksimal boreddybde L_2	20,1 mm
Tilspænding f i INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/o
Tolerance, nom. Ø	m7
Spånnotlængde L_c	28 mm
Standard	DIN 6537 K
Skaft-Ø D_s	6 mm
Serie	Pro Inox
Belægning	AlTiN
Skæremateriale	HM
Udførelse	4×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	140 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	betinget egnet	120 m/min	N
Stål $< 500 \text{ N/mm}^2$	egnet	120 m/min	P
Stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	egnet	110 m/min	P
Stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	90 m/min	P
Stål $< 1100 \text{ N/mm}^2$	egnet	80 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	55 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	egnet	45 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	egnet	35 m/min	S
våd, maksimal	egnet		

våd, minimal

betinget egnet

Tilbehør

Højtydende HOLEX Pro INOX HM-bor med cylindrisk
skaftDIN 6535 HA Ø DC m7 5,3 mm

122490 5,3