

**SNMG váltólapka, simító, 30 darab HBT020, kedvezményes kiszerezésben****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3912 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4,25 mm
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tartalom	251160 HBT020
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Bevonat	TiCN
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3912 120404