

Garant**Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	215407 18/2
GTIN	4069515038515
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. **Mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen** oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

Verwendung:

Zum Eckfräsen in großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen sowie in rost- und säurefesten Stählen.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,5** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s h6	16 mm
Rampinglänge L für α _{max}	2,1 mm
Ø D ₃	15 mm
passende Wendeschneidplatte	AO.T1104
Serie	Softcut®
Auskraglänge L ₁	30 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D _{min}	25,2 mm
Rampingwinkel α _{max}	8,1 Grad
Anzahl Schneiden Z	2

Datenblatt

Bohrzirkularfräsen a_p	6,7 mm
Schneiden-Ø D_c	18 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219799 11 (8IP; 1,5Nm)
Gesamtlänge L_{ges}	140 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	33,3 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Plungen
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Passende Produkte

No Shop URL available for: 215407 18/2