


Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7140-2, Maat: 160404****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG3569 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snikanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.5 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhoud	261372 HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm

Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 mm/min
Soort	HB7140-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3569 160404