

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 120408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3538 120408
GTIN	4067263096689
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4,25 mm
Rază la colț	0,8 mm
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120408

Fișă de date

Cuprins	260766 HB7130-2
Toleranță	M
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3538 120408