

Garant

Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7010-2, Taille: 09T308



Données de commande

N° commande	GG2810 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260152 HB7010-2
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Quantité	50
Nuance	HB7010-2
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2810 09T308