



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2848 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Inhalt	260986 HB7010-2
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2848 16T304