



### Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 160408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2871 160408
GTIN	4067263096016
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	110 - 350 mm/min
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261459 HB7020-2

## Scheda tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2871 160408