

Garant

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück,
HB7035-2**



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2430 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Inhalt	250752 HB7035-2
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2430 110404