


**Opakowanie ekonomiczne, wiertła kręte HSS N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG1365 3,3
GTIN	4045197910295
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm

Normalna grubość rdzenia bez wzniosu.

Precyzyjne zaszlifowanie wierzchołka.

Szlifowanie kształtowe:

Duża dokładność ruchu obrotowego i podziałki.

Wiertło do produkcji seryjnej.

Jak nr 114360.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Opis techniczny

Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
$\varnothing$ chwytu D_s	3,3 mm
posuw f w stali $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/obr,
$\varnothing$ nom. D_c	3,3 mm
Liczba ostrzy Z	2
Norma	DIN 338

Karta danych

Długość rowków wiórowych L_c	36 mm
długość całkowita L	65 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chwyt	chwyt walcowy
Zawartość	20
powłoka	TiN
Materiał ostrza	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	56 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	50 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadają się	50 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadają się	37 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadają się	31 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	12 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	10 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	15 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	6 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się	31 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	80 m/min	N

Karta danych

olej

nadają się

maksymalnie na mokro

nadają się

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG1365-3,3>