

Garant**Pack promotionnel Disque à tronçonner Inox EXTRA MINCE****Données de commande**

N° commande	GG5272 178/100
GTIN	4067263136989
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Type spécial pour l'**inox**.

Nouvelle **exécution hautes performances** réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. **Performances de coupe accrues** grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, **meilleur comportement d'attaque**.

La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage **rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures**. Correspond au code art. 563272.

Spécification:

A46-BF.

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Epaisseur de disque	1,6 mm
Ø disque	178 mm
Sommaire	100
Pour épaisseurs de matériaux	7,7 - 8 mm

Forme	Droit
Spécification	A46-BF
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	Rayon degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	meuleuse d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Plastique, PRFV	moyennement adaptée		
Uni	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

563272 178

Disque à tronçonner, exécution hautes
performancesEXTRA MINCE, INOX Ø disque 178 mm
