

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3504 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	beschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	260060 HB7130-2
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Toleranz	M

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3504 09T308