

**CNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT130, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3957 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Vsebina	250090 HBT130
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	M

Podatkovni list

Prevleka	TiCN
število kosov	50
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3957 09T304