

Garant

GARANT Master Tap INOX gépi menetfúró HSS-E-PM B alak 6HX, kedvezményes csomagban, 5 darab



Rendelési adatok

Rendelés száma	GG1301 M8
GTIN	4069515044905
Árucikk kategória	GGN

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű menetfúró, kifejezetten **rozsdamentes és saválló acélokhhoz**, valamint **Duplex anyagokhoz történő folyamatbiztos felhasználáshoz** kifejlesztve.

- **HSS-E-PM szerszámanyag a maximális kopásállóság érdekében**
- **A legújabb generációs TiALN többrétegű bevonat**
- **Paraméterezett forgáctér geometria az optimális forgácsképződés és torziós merevség érdekében**

Mint a 132180 sz.

Műszaki leírás

Menetmélység	24 mm
Tartalom	5"
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Menetfajta	M
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D _s	8 mm

Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E PM
Teljes hossz L	90 mm
Menet Ø	8 mm
Menetemelkedés	1,25 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetméret	M8
Magfurat Ø	6,8 mm
Forgácshoronyok száma	3
Bevonat	TiAlN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	kék
Sorozat	Master Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	28 m/min	N
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P

Adatlap

INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	9 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG1301 M8