

Garant

Plaquita de corte DCGT mecanizado medio 50 unidades, HU7310, Tamaño: 070204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3817 070204
GTIN	4067263097884
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Contenido	260452 HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070204
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3817 070204