

**Garant**

### Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T304



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG3537 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	50
Material de corte	MD
Contenido	260762 HB7120-1
Código ISO plaqüita de corte	SCMT 09T304
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Radio angular	0,4 mm

## Hoja de datos

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 mm/min
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3537 09T304