


**Garant**

## **Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück**



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2969 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### **Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2.5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	251732 HB7140-2
Vorschub $f$	0,05 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

## Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe $a_p$ min	0,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2969 160404