

**Płytki skrawające CCMT do obróbki wykańczającej 50 sztuk, HBT130, wielk.: 09T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2618 09T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba sztuk	50
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Zawartość	260086 HBT130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
powłoka	TiCN
Materiał ostrza	HM

Karta danych

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Zastosowanie główne	M
liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2618 09T304