

Garant**DCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7035-2, Méret: 11T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2815 11T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Tartalom	260359 HB7035-2
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Szerszámanyag	HM

Adatlap

Cserék / élek száma	2
Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2815 11T304