


Garant

Plaquette VCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG3572 160404 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 200 mm/min |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Application principale | M |
| Tolérance | M |
| Profondeur de coupe $a_{p\min}$ | 0,25 mm |
| Revêtement | revêtu |
| Code ISO plaquette | VCMT 160404 |
| Type d'outils | HM |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Profondeur de coupe $a_{p\max}$ | 2,5 mm |

Fiche technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Sommaire | 261458 HB7140-2 |
| Quantité | 30 |
| Nuance | HB7140-2 |
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Brise copeaux | VM |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3572 160404