

Garant

Komplet lamelnih brusnih diskov speed ZA ravnih



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5274 40
GTIN	4067263136743
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

- Vrhunski cirkonijev korund (ZA) za maksimalno zmogljivost brušenja.
- Trpežna tkanina iz mešanice poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.
- Stabilen krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
- Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
- Za najboljše rezultate pri delu z manj ali bolj zmogljivimi kotnimi brusilniki.

speed – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov** in dolgo življenjsko dobo. Ustreza 565274.

Uporaba:

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

Tehnični opis

Vsebina	100
Opis oblike	ravna
Ø plošče	115 mm
Zrnatost	40

Podatkovni list

Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Cirkonijev korund (ZA)
Kratica za brusno sredstvo	ZA
Delež železa, žvepla in klor	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena	Ø 115 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/Sl/sl/hom/p/GG5274-40>