

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2930 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	250862 HB7120-1
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2930 150608