

**Výhodné balenie TK mini frézy, 5 kus****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1844 20
GTIN	4062406200237
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Stopka v súlade s **DIN 6535 HB**. Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Ako č. Z11842 (nasledujúce výrobky k č. 201842).

Technický opis

Dĺžka britov L_c	22 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tolerancia menovitého $\varnothing$	e8
Celková dĺžka L	75 mm
Faktor korekcie pre v_c	1,25
Posuv f_z pre orezávanie v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm
$\varnothing$ rezných hrán D_c	20 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Tvar stopky	HB
Ø stopky D_s	20 mm
Počet zubov Z	3
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Obsah	5
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní $1 \times D$
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	$0,3 \times D$ pri obvodovom frézovaní
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	280	N
Hliník > 10 % si	vhodný	200	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	70	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	60	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	70	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50	M
GG(G)	vhodný	90	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

mokrý minimálne	vhodný
suché	podmienene vhodný
vzduch	vhodný