



Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 09T304



Données de commande

N° commande	GG3959 09T304
GTIN	4067263093947
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Sommaire	250188 HBT130
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3.25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min

Fiche technique

Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3959 09T304