

Garant

Inserto VBMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 110304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2861 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Contenuto	261224 HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	1,75 mm
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2861 110304