

Garant

Plaquita de corte VNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2974 160408
GTIN	4067263094845
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p mín.	0,55 mm
Cantidad	50
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p máx.	2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	251804 HB7130-2

Hoja de datos

Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,05 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	MD
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2974 160408