

Garant**SCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HB7140-2, Veľkosť: 120408**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3536 120408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Obsah	260766 HB7140-2
Hlavné použitie	M
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Technický list

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3536 120408