



Plaquita de corte DNMG acabado 30 unidades, HBT130, Tamaño: 110404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3962 110404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm

Contenido	250666 HBT130
Cantidad	30
Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3962 110404