

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2976 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	251962 HB7120-1
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Stückzahl	30
Sorte	HB7120-1

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2976 080404