

Garant

Inserto WNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 060404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2982 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Contenuto	252062 HB7120-1

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2982 060404