

Garant**Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO..****Bestelldaten**

Bestellnummer	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ersatzteil:**

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	80 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Rampingwinkel α_{max}	3,73 Grad
Auskraglänge L_1	30 mm
$\varnothing D_3$	8 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	16 mm
Innenkühlung	ja
Ramplinglänge L für α_{max}	6,13 mm
Schaft- $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
passende Wendeschneidplatte	XOM.060310

Bohrzirkularfräsen a_p	0,3 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{min}$	24 mm
Serie	Power Q
Einstellwinkel κ	15 Grad
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Zerspanungsstrategie	HPC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP