

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, Rc: 1/8-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	138120 1/8-28
GTIN	4045197585585
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Sutrumpintas kotas, itin tvirtas.****Paskirtis:**

Naudojamas kaip mašininis arba rankinis sriegiklis. Skirtas **kūginiam** Whitworth vamzdžio sriegiui (**BSPT**) pagal **ISO 7/1** ir **BS21**, taip pat sriegiams, kurie sandarinami specialiomis priemonėmis. Srieginė kiaurymė turi atitikti mažiausią nurodytą gylį (žr. lentelę).

Rekomendacija:**Srieginės kiaurymės Ø A paruošimas:**

Pragręžti cilindro formos kiaurymę **nenaudojant plėstuvo**. **Variantas A** gali būti naudojamas, jei neiškyla jokių sandarinimo problemų.

Srieginė kiaurymė Ø B:

Pragręžti cilindro formos kiaurymę **naudojant kūginį plėstuvą 1:16 (žr. Nr. 162650)**. Tada galima kontroliniu kalibru D_{max} (žr. lentelę) patikrinti kūginės kiaurymės Ø. Srieginės kiaurymės paruošimas pagal **B variantą** užtikrina sriegio pjovimo proceso saugumą ir tuo pačiu didžiausią įmanomą sriegio sandarumą.

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vijų skaičius colyje	28
Sriegio Ø	9,72 mm

Srieginės kiaurymės minimalus gylis	11,1 mm
Kontrolinio kalibro $\varnothing D_{maks. JS11}$	8,57 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing B$	8,1 mm
Srieginės kiaurymės $\varnothing A$	8,15 mm
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio gylis	41 mm
Sriegio dydis	Rc1/8-28
Danga	be dangos
Sriegio tipas	Rc
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 2181
Sriegio norma	DIN EN 10226-2
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kūgio santykis	1:16
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	9 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	9 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	9 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		