

## Fiche technique



### Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HBT130, Taille: 160404



#### Données de commande

N° commande	GG2688 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1 mm
Type d'outils	HM
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 mm/min
Sommaire	261188 HBT130
Application principale	M
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30

## Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2688 160404