



Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3517 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Contenido	260351 HB7130-2
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Código ISO plaqita de corte	DCMT 070202
Tolerancia	M
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Hoja de datos

Número de cambios/cortes	2
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3517 070202