



## Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HBT020



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3930 080408
GTIN	4067263093756
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	252224 HBT020
Schnitttiefe $a_p$ min	0,55 mm
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_p$	1,8 - 6 mm

## Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe $a_p$ max	2,75 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3930 080408