




Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 060404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3985 060404
GTIN	4067263095002
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Número de cambios/cortes	6
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Contenido	252092 HBT130
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Cantidad	50

Hoja de datos

Aplicación principal	M
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3985 060404