



### Inserto CCGT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7310, Dimensione: 060202



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3807 060202
GTIN	4067263097709
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260140 HB7310
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	350 - 600 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,2 mm
Codice ISO Inserto	CCGT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	G

## Scheda tecnica

Tipo	HB7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3807 060202