

**Garant**

### Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 16T308



#### Données de commande

N° commande	GG3547 16T308
GTIN	4067263096917
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 mm/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure

## Fiche technique

Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Sommaire	260988 HB7130-2
Quantité	30
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3547 16T308