

Garant**SCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HU7310, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3821 120408
GTIN	4067263098218
Trieda položky	GGN

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Obsah	260766 HU7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 120408
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Hlavné použitie	N
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Počet kusov	30

Technický list

Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3821 120408