

Garant

Fraise grande avance FeedKing avec filetage, pour plaquettes XD..



Données de commande

N° commande	212905 25/2
GTIN	4045197320865
Classe d'article	21O

Description

Exécution:

Géométrie de coupe **dynamique** pour des valeurs d'avance maximales. Très faibles vibrations grâce au **logement de plaquette autostabilisant**. **Géométrie optimisée** pour un effort de coupe réduit, ce qui **réduit la charge de la broche principale**.

Avantage(s):

Particulièrement économiques grâce aux plaquettes à **4 arêtes extrêmement robustes**.

Remarque(s):

En cas d'utilisation de rallonges, toujours travailler avec l'arrosage interne. Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750** réf. **3,8** avec l'embout **674252** réf. **15IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Ø dents D _C	25 mm
Ø D ₃	9 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	1,15 mm
Filetage attachement M	M12
Plaquette adaptée	XD.. 09T308

Fiche technique

Longueur totale L_{tot}	35 mm
Nombre de dents Z	2
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	8,5 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	34 mm
Perçage par interpolation a_p	1,15 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	2,02 degré
Perçage par interpolation Ø D_{max}	48 mm
Série	FeedKing
Type de queue	avec filetage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Pas des arêtes de coupe	différent
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/212905-25/2>