



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3946 16T308
GTIN	4067263095835
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Hauptanwendung	P
Inhalt	261019 HBT020
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Beschichtung	TiCN

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3946 16T308