

**Garant**

**Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu Power Q so stopkou Weldon, pre otočné rezné platničky XO..**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 212802 16/2   |
| GTIN             | 4045197938909 |
| Trieda položky   | 210           |

## Popis

### Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

## Technický opis

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Celková dĺžka $L_{celk}$                        | 80 mm       |
| Počet rezných hrán Z                            | 2           |
| Uhol rampy $\alpha_{max}$                       | 3,73 Stupeň |
| Dĺžka výčnelku $L_1$                            | 30 mm       |
| $\varnothing D_3$                               | 8 mm        |
| $\varnothing$ rezných hrán $D_c$                | 16 mm       |
| Vnútorne chladenie                              | áno         |
| Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$                | 6,13 mm     |
| $\varnothing$ stopky $D_s$ h6                   | 16 mm       |
| Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$ | 30 mm       |
| vhodná otočná rezná platnička                   | XOM.060310  |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Vřtacie cirkulárové frézy $a_p$                 | 0,3 mm             |
| Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$ | 24 mm              |
| Séria                                           | Power Q            |
| Uhol nastavenia k                               | 15 Stupeň          |
| Prevedenie stopky                               | stopka Weldon      |
| Použitie frézy                                  | Cirkulárna fréza   |
| Použitie frézy                                  | Ramping            |
| Použitie frézy                                  | Kruhové frézovanie |
| Stratégia obrábania                             | HPC                |
| Výmena nástrojov                                | PowerCard          |
| Druh produktu                                   | Kopírovacia fréza  |

## Príslušenstvo

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2 | 211750 1,2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |