



Inserto WNMG per finitura 30 pezzi, HBT130, Dimensione: 080404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3982 080404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero pezzi	30
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	251939 HBT130
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3982 080404