


Garant

Menghină cu fixare de înaltă presiune CNC HiPo Clamp cu amplificator de putere, Tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	360455 125
GTIN	4069515011327
Clasa articolului	31F

Descriere

Execuție:

- Precizie poziționare în 0,02 mm.
- Dimensiuni de reglare compatibile cu mărcile uzuale.
- Structură universală pentru diverse sisteme de prindere.
- Ghidaj călit prin inducție.
- Arbore închis complet (efort redus de curățare).
- Găuri filetate pe ambele părți pentru opritorul pieselor de prelucrat.
- Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.
- Sunt șlefuite toate părțile, mai puțin partea frontală: Poate fi utilizat atât orizontal cât și lateral.
- Poate fi echipat cu acționare în unghi.
- Arbore complet capsulat și nitrurat.
- Filet lateral pentru opritor.

Livrare:

Cu bacuri în trepte Cod 361400 și 361420, 4 gheare de strângere și manivelă manuală.

Accesorii opționale:

- Mărci uzuale de menghine în Ref. 125, de ex. Cod 361400 – 361660, Cod 362390 – 362600, Cod 361295, Cod 361296.

Fișă de date

- Set de ajustare și de fixare, Cod 360530.
- Opritor pentru piesele de prelucrat, manivelă, Cod 360555; 360800.
- Bolț de pretensionare Cod 360025.
- Sistem de acționare în unghi Cod 360457.
- Placă adaptoare pentru schimbarea rapidă a fălcilor Xtric Cod 361293 și 361294 Ref. 125.
- Plăci adaptoare Cod 361297, 361298 Ref. 125.

Notă:

- Extensie a corpului de bază postrivită este disponibilă la cerere.
- Referința 125X se livrează cu fălcile 361295 125 și 361296 125. Este posibilă utilizarea cu bacuri de protecție XPent.

Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HiPo
Înălțimea bacului h	39,5 mm
$r \pm 0,015$	118 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Distanță canale p H7	20 mm
Înălțime corp de bază c -0,02	100 mm
Lungimea corpului de bază a	424 mm
Greutate	35 kg
Serie	HiPoClamp
Lungimea totală L	512 mm
Gamă de prindere b	0 - 182 mm
$o - 0,02$	40 mm
Gamă de prindere d	131 - 313 mm
$s - 0,02$	62 mm
t	144 mm
$m \pm 0,02$	180 mm
Canal transversal n H7	20 mm
Lățimea corpului de bază B	125 mm
Canal longitudinal I H7	20 mm

Tip produs

Menghină staționară pentru mașini

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/360455-125>
