

Garant**SNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 120412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2945 120412
GTIN	4067263094678
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	30
Hoekradius	1,2 mm
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	4.25 mm
Inhoud	251226 HB7130-2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Soort	HB7130-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2945 120412