



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schruppen 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2951 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhalt	251324 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,2 - 0,55 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 7 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2951 120408