

Garant**CCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HU7310, Veľkosť: 060204****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3806 060204
GTIN	4067263097365
Trieda položky	GGN

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 060204
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Obsah	260142 HU7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Povrchová úprava	bez povlaku

Technický list

Počet kusov	50
Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3806 060204