


**HOLEX Pro Steel VHM HPC nagyoló maró kedvezményes csomagban, 5 darab****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5706 6
GTIN	4062406335519
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez. **Optimalizált speciális recés profil nagyoláshoz. Kitűnő forgácsolási teljesítmény.**

Mint a 205706 sz.

Felhasználás:

Nagyoló megmunkáláshoz, különösen alkalmas teli horony megmunkálásához.

Műszaki leírás

Sarokletörés szöge	45 fok
Teljes hossz L	57 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,028 mm
Fogak száma Z	4
Szár	DIN 6535 HB, h6
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,3 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Spirálszög	45 fok

Vágóél Ø D _c	6 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Élhossz L _c	13 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	19 mm
Nyak Ø D ₁	5,6 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,03 mm
Tűrés névleges Ø	d11
Tartalom	5
Sorozat	Pro Steel
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	HR
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
Belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	135 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	45 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K

Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas
Levegő	feltételesen alkalmas

Tartozék

HOLEX Pro Steel VHMnagyoló maróHPC Ø d11 DC 6 mm	205706 6
--	----------